



Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M8X60

Cod Articol	24520.080.060
Marcă	-
UBB	950353121565
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631251
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	60 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	84
BS	≈4183
ISO	≈1207
NEN	≈1602
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127

Specificatii tehnice

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Filet complet L ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	60
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Desen tehnic