FABORY



Șurub **cap înecat,** locaș **crestat DIN 963** Oțel **Zincat 4.8 M2X4**

Cod Articol	24540.020.004
Marcă	-
UBB	950353128750
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632432
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M2
Lungime	4 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
DIN	963

Specificatii tehnice

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Filet complet L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	4
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

Desen tehnic

