



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel Zincat 4.8 M2X5

Cod Articol	24540.020.005
Marcă	-
UBB	950353128834
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632449
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M2
Lungime	5 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
NEN	≈2370
DIN	963
BS	≈4183

Specificatii tehnice

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Filet complet L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	5
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

Desen tehnic

