



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel Zincat 4.8 M2X20

Cod Articol	24540.020.020
Marcă	-
UBB	950353129410
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632524
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M2
Lungime	20 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	963
ISO	≈2009

Specificatii tehnice

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Filet complet L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	20
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

Desen tehnic

