



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 4.8 M2X25

Cod Articol	24540.020.025
Marcă	-
UBB	950353129584
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632531
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M2
Lungime	25 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

BS	≈4183
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
DIN	963
NF	≈E25-123

Specificatii tehnice

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Filet complet L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	25
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

Desen tehnic

