



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel Zincat 4.8 M2,5X5

Cod Articol	24540.025.005
Marcă	-
UBB	950353129824
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632609
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M2.5
Lungime	5 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	≈2370
DIN	963
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Specificatii tehnice

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	4.7
Filet complet L ≤	20
k (max.)	1.5
L (mm)	5
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Desen tehnic

