



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 4.8 M2,5X8

Cod Articol	24540.025.008
Marcă	-
UBB	950353335173
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632623
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M2.5
Lungime	8 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963

Specificatii tehnice

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	4.7
Filet complet $L \leq$	20
k (max.)	1.5
L (mm)	8
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Desen tehnic

