



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel Zincat 4.8 M2,5X30

Cod Articol	24540.025.030
Marcă	-
UBB	950353130715
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632708
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M2.5
Lungime	30 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

BS	≈4183
NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Specificatii tehnice

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	4.7
Filet complet $L \leq$	20
k (max.)	1.5
L (mm)	30
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Desen tehnic

