



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel Zincat 4.8 M3X5

Cod Articol	24540.030.005
Marcă	-
UBB	950353130970
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632821
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	5 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	963
NEN	≈2370
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NF	≈E25-123

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filet complet L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	5
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Desen tehnic

