



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 4.8 M3X20

Cod Articol	24540.030.020
Marcă	-
UBB	950353131549
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632906
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	20 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-123
DIN	963
NEN	≈2370
ISO	≈2009

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filet complet L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	20
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Desen tehnic

