FABORY



Șurub **cap înecat,** locaș **crestat DIN 963** Oțel **Zincat 4.8 M3,5X10**

Cod Articol	24540.035.010
Marcă	-
UBB	950353132877
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633071
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3.5
Lungime	10 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
BS	≈4183
NEN	≈2370

Specificatii tehnice

d-D	M3.5
Thread length (min.)	20
dk (max.)	6.5
Filet complet L ≤	25
k (max.)	1.93
L (mm)	10
n	0.8
P	0.6
t (min.)	0.7

Desen tehnic

