FABORY



Șurub **cap înecat,** locaș **crestat DIN 963** Oțel **Zincat 4.8 M3,5X16**

Cod Articol	24540.035.016
Marcă	-
UBB	950353133032
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633095
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3.5
Lungime	16 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963
NF	≈E25-123

Specificatii tehnice

d-D	M3.5
Thread length (min.)	20
dk (max.)	6.5
Filet complet L ≤	25
k (max.)	1.93
L (mm)	16
n	0.8
P	0.6
t (min.)	0.7

Desen tehnic

