FABORY



Șurub **cap înecat,** locaș **crestat DIN 963 A** Oțel **Zincat 4.8 M4X12**

Cod Articol	24540.040.012
Marcă	-
UBB	950353133867
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633200
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M4
Lungime	12 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
ISO	≈2009
BS	≈4183

Specificatii tehnice

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Filet complet L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	12
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Desen tehnic

