

## #urub cap înecat, loca# crestat DIN 963 A O#el Zincat 4.8 M4X100



Cod Articol	24540.040.100
Marcă	-
UBB	950353135011
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633354
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

### Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M4
Lungime (L) (mm)	100
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material (lung)	O#el
Tratament al suprafeței	Zincat
Filete	Filet metric

### Standarde

NF	E25-123
BS	4183
DIN	963 A
ISO	2009
ASME	B18.6.7M

### Specificatii tehnice

$d_k$	7.5
Filet complet $L \leq$	25
k (max.)	2.2
n	1
P	0.70

### Desen tehnic

