



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel Zincat 4.8 M5X8

Cod Articol	24540.050.008
Marcă	-
UBB	950353135276
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633378
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	8 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
DIN	963
ISO	≈2009
BS	≈4183

Specificatii tehnice

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filet complet $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	8
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Desen tehnic

