



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 4.8 M5X16

Cod Articol	24540.050.016
Marcă	-
UBB	950353135508
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633415
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	16 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

BS	≈4183
DIN	963
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M

Specificatii tehnice

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filet complet $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	16
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Desen tehnic

