FABORY



Șurub **cap înecat,** locaș **crestat DIN 963** Oțel **Zincat 4.8 M6X18**

Cod Articol	24540.060.018
Marcă	-
UBB	950353509900
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633637
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	18 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

BS	≈4183
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
DIN	963

Specificatii tehnice

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filet complet L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	18
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Desen tehnic

