



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 4.8 M6X20

Cod Articol	24540.060.020
Marcă	-
UBB	950353137173
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633644
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	20 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
NEN	≈2370

Specificatii tehnice

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filet complet $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	20
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Desen tehnic

