

#urub cap înecat, loca# crestat DIN 963 A O#el Zincat 4.8 M6X40



Cod Articol	24540.060.040
Marcă	-
UBB	950353137587
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633699
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M6
Lungime (L) (mm)	40
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material (lung)	O#el
Tratament al suprafeței	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

BS	4183
DIN	963 A
NF	E25-123
ASME	B18.6.7M
ISO	2009

Specificatii tehnice

d_k	11
Filet complet $L \leq$	35
k (max.)	3
n	1.6
P	1

Desen tehnic

