



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 4.8 M8X35

Cod Articol	24540.080.035
Marcă	-
UBB	950353138817
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633897
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	35 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963
NF	≈E25-123

Specificatii tehnice

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filet complet $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	35
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Desen tehnic

