FABORY



Șurub **cap înecat,** locaș **crestat DIN 963** Oțel **Zincat 4.8 M10X20**

Cod Articol	24540.100.020
Marcă	-
UBB	950353139724
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634023
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	20 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	≈2370
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
BS	≈4183

Specificatii tehnice

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Filet complet L ≤	50
k (max.)	5
L (mm)	20
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Desen tehnic

