



## Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 4.8 M10X30

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Cod Articol | 24540.100.030        |
| Marcă       | -                    |
| UBB         | 950353139989         |
| UNSPSC      | 31161504             |
| EAN         | 8715492634047        |
| PKG. of 200 | Exclusiv împachetare |

### Parametri tehnici

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Diameter            | M10          |
| Lungime             | 30 mm        |
| Clasă               | 4.8          |
| Tip antrenare       | Crestat      |
| Forma de cap        | Cap înecat   |
| Material            | Oțel         |
| Tratament suprafață | Zincat       |
| Filete              | Filet metric |

### Standarde

|      |           |
|------|-----------|
| ISO  | ≈2009     |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| BS   | ≈4183     |
| NEN  | ≈2370     |
| DIN  | 963       |
| NF   | ≈E25-123  |

### Specificatii tehnice

|                        |     |
|------------------------|-----|
| d-D                    | M10 |
| Thread length (min.)   | 40  |
| dk (max.)              | 18  |
| Filet complet $L \leq$ | 50  |
| k (max.)               | 5   |
| L (mm)                 | 30  |
| n                      | 2.5 |
| P                      | 1.5 |
| t (min.)               | 2   |

### Desen tehnic

