



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel Zincat 4.8 M10X35

Cod Articol	24540.100.035
Marcă	-
UBB	950353335256
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634054
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	35 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NF	≈E25-123
BS	≈4183
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
DIN	963

Specificatii tehnice

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Filet complet $L \leq$	50
k (max.)	5
L (mm)	35
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Desen tehnic

