

## #urub cap înecat, loca# crestat DIN 963 A O#el Zincat 4.8 M12X40



Cod Articol	24540.120.040
Marcă	-
UBB	950353141118
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634191
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

### Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M12
Lungime (L) (mm)	40
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material (lung)	O#el
Tratament al suprafeței	Zincat
Filete	Filet metric

### Standarde

BS	4183
DIN	963 A
ISO	2009
ASME	B18.6.7M
NF	E25-123

### Specificatii tehnice

$d_k$	22
Filet complet $L \leq$	60
k (max.)	6
n	3
P	1.75

### Desen tehnic

