



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 4.8 M12X60

Cod Articol	24540.120.060
Marcă	-
UBB	950353141373
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634221
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M12
Lungime	60 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

BS	≈4183
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
DIN	963

Specificatii tehnice

d-D	M12
Thread length (min.)	46
dk (max.)	22
Filet complet $L \leq$	60
k (max.)	6
L (mm)	60
n	3
P	1.75
t (min.)	2.4

Desen tehnic

