

#urub cap înecat, loca# crestat DIN 963 O#el Zincat, pasivat galben 4.8 M3X6



Cod Articol	24560.030.006
Marcă	-
UBB	950353143502
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634597
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M3
Lungime (L) (mm)	6
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material (lung)	O#el
Tratament al suprafeței	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
DIN	963

Specificatii tehnice

Thread length (min.)	19
d_k (max.)	5.6
Filet complet $L \leq$	22
k (max.)	1.65
n	0.8
P	0.50
t (min.)	0.6

Desen tehnic

