



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat galben 4.8 M4X6

Cod Articol	24560.040.006
Marcă	-
UBB	950353767482
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634764
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M4
Lungime	6 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
NEN	≈2370
DIN	963
BS	≈4183

Specificatii tehnice

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Filet complet L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	6
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Desen tehnic

