



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat galben 4.8 M6X20

Cod Articol	24560.060.020
Marcă	-
UBB	950353146166
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635037
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	20 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123

Specificatii tehnice

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filet complet L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	20
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Desen tehnic

