



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel Zincat, pasivat galben 4.8 M6X50

Cod Articol	24560.060.050
Marcă	-
UBB	950353146570
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635082
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	50 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈2009
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
BS	≈4183
DIN	963

Specificatii tehnice

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filet complet L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	50
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Desen tehnic

