



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat galben 4.8 M6X70

Cod Articol	24560.060.070
Marcă	-
UBB	951353498508
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635105
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	70 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

BS	≈4183
DIN	963
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
ISO	≈2009

Specificatii tehnice

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filet complet L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	70
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Desen tehnic

