



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat galben 4.8 M8X30

Cod Articol	24560.080.030
Marcă	-
UBB	950353146992
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635150
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	30 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Specificatii tehnice

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filet complet L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	30
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Desen tehnic

