



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat galben 4.8 M8X50

Cod Articol	24560.080.050
Marcă	-
UBB	950353147156
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635174
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	50 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat, pasivat galben
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
BS	≈4183
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
DIN	963

Specificatii tehnice

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filet complet L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	50
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Desen tehnic

