



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M3X8

Cod Articol	24565.030.008
Marcă	-
UBB	951353774148
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635266
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	8 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat, pasivat negru
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈2009
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filet complet $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	8
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Desen tehnic

