



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M3X12

Cod Articol	24565.030.012
Marcă	-
UBB	950353621440
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635280
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	12 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat, pasivat negru
Filete	Filet metric

Standarde

NF	≈E25-123
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2009
NEN	≈2370

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filet complet L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	12
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Desen tehnic

