



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M3X16

Cod Articol	24565.030.016
Marcă	-
UBB	950353621515
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635297
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	16 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat, pasivat negru
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
DIN	963
BS	≈4183

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filet complet L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	16
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Desen tehnic

