

#urub cap înecat, loca# crestat DIN 963 A O#el Zincat, pasivat negru 4.8 M3X20



Cod Articol	24565.030.020
Marcă	-
UBB	951353775210
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635303
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M3
Lungime (L) (mm)	20
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material (lung)	O#el
Tratament al suprafeței	Zincat, pasivat negru
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	B18.6.7M
BS	4183
NF	E25-123
DIN	963 A
ISO	2009

Specificatii tehnice

d_k	5.6
Filet complet $L \leq$	22
k (max.)	1.65
n	0.8
P	0.50

Desen tehnic

