



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M5X16

Cod Articol	24565.050.016
Marcă	-
UBB	950353913417
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635433
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	16 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat, pasivat negru
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Specificatii tehnice

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filet complet $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	16
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Desen tehnic

