FABORY



Șurub **cap înecat,** locaș **crestat DIN 963** Oțel **Zincat, pasivat negru 4.8 M5X20**

Cod Articol	24565.050.020
Marcă	-
UBB	950353913581
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635440
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	20 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafaţă	Zincat, pasivat negru
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
BS	≈4183
DIN	963

Specificatii tehnice

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filet complet L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	20
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Desen tehnic

