



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M6X25

Cod Articol	24565.060.025
Marcă	-
UBB	950353914084
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635556
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	25 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat, pasivat negru
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈2009
NEN	≈2370
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Specificatii tehnice

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filet complet $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	25
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Desen tehnic

