



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M6X40

Cod Articol	24565.060.040
Marcă	-
UBB	951353774304
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635570
PKG. of 1	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	40 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat, pasivat negru
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	≈2370
BS	≈4183
DIN	963
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009

Specificatii tehnice

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filet complet $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	40
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Desen tehnic

