



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M8X12

Cod Articol	24565.080.012
Marcă	-
UBB	950353914167
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635624
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	12 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat, pasivat negru
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
ISO	≈2009

Specificatii tehnice

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filet complet L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	12
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Desen tehnic

