

#urub cap înecat, loca# crestat DIN 963 A O#el Zincat, pasivat negru 4.8 M8X35



Cod Articol	24565.080.035
Marcă	-
UBB	950353914324
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635679
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diametru (d-D)	M8
Lungime (L) (mm)	35
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material (lung)	O#el
Tratament al suprafeței	Zincat, pasivat negru
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	963 A
ISO	2009
BS	4183
NF	E25-123
ASME	B18.6.7M

Specificatii tehnice

d_k	14.5
Filet complet $L \leq$	40
k (max.)	4
n	2
P	1.25

Desen tehnic

