



Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M10X30

Cod Articol	24565.100.030
Marcă	-
UBB	951353775053
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635716
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Lungime	30 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat, pasivat negru
Filete	Filet metric

Standarde

BS	≈4183
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370

Specificatii tehnice

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Filet complet $L \leq$	50
k (max.)	5
L (mm)	30
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Desen tehnic

