



Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 Oțel Zincat 4.8 M3X30

Cod Articol	24570.030.030
Marcă	-
UBB	950353148063
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635938
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	30 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap semiînecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M
DIN	964
BS	≈4183
NF	≈E25-124
NEN	≈2371

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
f ≈	0.75
Filet complet L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	30
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Desen tehnic

