



Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 Oțel Zincat 4.8 M5X20

Cod Articol	24570.050.020
Marcă	-
UBB	950353149707
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636164
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M5
Lungime	20 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap semiînecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-124
BS	≈4183
DIN	964
ISO	≈2010
NEN	≈2371

Specificatii tehnice

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Filet complet L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	20
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Desen tehnic

