



Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 Oțel Zincat 4.8 M6X16

Cod Articol	24570.060.016
Marcă	-
UBB	950353150762
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636270
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	16 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap semiînecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

ISO	≈2010
NEN	≈2371
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-124
DIN	964

Specificatii tehnice

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
f ≈	1.5
Filet complet L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	16
n	1.6
P	1
t (min.)	2.4

Desen tehnic

