



Șurub cap semi-înecat, locaș crestat DIN 964 A Oțel Zincat 4.8 M8X40

Cod Articol	24570.080.040
Marcă	-
UBB	950353151919
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636416
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M8
Lungime	40 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap semiînecat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

NEN	≈2371
NF	≈E25-124
DIN	964
ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Specificatii tehnice

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
f ≈	2
Filet complet L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	40
n	2
P	1.25
t (min.)	3.2

Desen tehnic

