



Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Oțel Zincat 4.8 M3X6

Cod Articol	24640.030.006
Marcă	-
UBB	950353152412
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636966
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	6 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standarde

NF	≈E25-128
DIN	85
BS	≈4183
NEN	≈1603
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1580

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Filet complet L ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	6
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Desen tehnic

