



Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Oțel Zincat 4.8 M3X8

Cod Articol	24640.030.008
Marcă	-
UBB	950353152586
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636973
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	8 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standarde

DIN	85
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1603
ISO	≈1580
BS	≈4183
NF	≈E25-128

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Filet complet L ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	8
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Desen tehnic

