



Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Oțel Zincat 4.8 M3X25

Cod Articol	24640.030.025
Marcă	-
UBB	950353153089
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637048
PKG. of 500	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M3
Lungime	25 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Crestat
Forma de cap	Cap cilindric
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standarde

DIN	85
NF	≈E25-128
ISO	≈1580
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1603

Specificatii tehnice

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Filet complet L ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	25
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Desen tehnic

